

INSTALACIONES FRENO DE MANO



Las utilizan conductores con discapacidad en la extremidad superior derecha o en ambas extremidades superiores, en vehículos dotados de cambio automático o dirección asistida.

FS503B

Este dispositivo permite controlar eléctricamente el freno de mano mediante un botón de LED situado en una cómoda posición sobre el salpicadero. Conectar y desconectar el freno es simple y rápido. Después de haber pulsado el botón, la luz roja de LED empezará a parpadear hasta que el freno no esté completamente conectado. Pulsando el mismo botón una segunda vez, el freno puede desconectarse.



FFAM197

Una empuñadura, con la que maniobrar mediante una ligera presión, se inserta sobre la palanca del freno de mano, de manera que se facilite su uso.



PARTNER



DISTRIBUIDOR OFICIAL

soluciones arc
libertad de movimiento
Carretera del Mig, 96
08907, L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona, ESPAÑA
www.arc-soluciones.com
info@arc-soluciones.com